

LAUNCH BOOK



한눈에 보는 홈 리페어 키트 (3000-3/105)

사용자들은
나일론 가방을 통해
제품을 보관할 수 있습니다



EZ 스피드클릭 액세서리를
포함한 105개의 드레멜
악세서리가
사용자가 넓은 범위의
다양한 작업을
완성하도록 도와줍니다.



툴의 다재다능함을
증진시킬
3가지 부착키트를
포함하고 있습니다.



드레멜 3000 - 혁신적인 새로운
EZ 트위스트 노즈캡과 함께 나온
다재다능한 완벽한 멀티툴,
편안하고 부드러운 그립감 & 더
나은 제어력을 주는 다양한
속도를 드립니다.



홈 리페어 프로젝트 키트 - 제품 정보

홈 리페어 프로젝트 키트 - 액세서리

요잉 / 잉그레이빙 / 조각



- 정교하고 디테일한 작업
- 다양한 범위에서 조각과 잉그레이빙 작업 가능

그라인딩 / 샌딩



- 빠른 재료(에 붙은 불순물) 제거
- 좁은 공간(넓이)의 그라인딩

세척 / 광택



- 다양한 세척, 광택, 디버링 작업에 활용
- 좁은 공간(넓이)에 쉽게 접근

절단




- 빠르고 편리한 절단 작업
- 정확한 절단

연삭



- 제어력 있는 샌딩작업
- 높은 퀄리티의 마무리 작업

Miscellaneous



- 다양한 적용 사례
- 드릴비트 & 주축 포함

홈 리페어 프로젝트 키트- 부착키트

제어를 위한 부착키트



- 576 샌딩/그라인딩(쉐이핑) 가이드
- 45도 & 90도 각도에서 샌딩 및 그라인딩 작업 보조

절단을 위한 부착키트



- 565 다목적 커팅 키트
- 다양한 재료들에 제어력있는 절단기능을 제공

접근성을 높이는 부착키트



- 225-01 플렉스 샤프트
- 접근하기 어려운 곳의 정확하고 디테일한 작업에 용이합니다.

액세서리 구성

이름	모델번호	#
1/8" 드릴비트	150	1
주축	401	1
주축	402	1
SC 주축	SC402	1
고속 조각날 4.8mm	191	1
광택컴파운드	421	1
광택휠	429	4
광택휠	414	8
강모 브러시	404	1
샌딩밴드 & 드럼비트 13 mm, 60 방	407	1
샌딩밴드 13 mm, 60 방	408	7
샌딩밴드 13 mm, 120 방	432	8
샌딩디스크, 180방	411	10
샌딩디스크, 240방	413	10
산화알루미늄 연마석 9.5mm	932	1
산화알루미늄 그라인딩 휠	541	4
실리콘 카바이드 연마석 3.2mm	83322	1
실리콘 카바이드 연마석 7mm	83142	1
EZ 스피드클릭 메탈 커팅 휠 38mm	SC456	5
다용도 절단비트	561	2
절단휠 24mm	409	36

Dremel 3000에 관한 FAQ

- **드레멜 200 시리즈와, 3000 시리즈, 4000의 차이점은 어떤 건가요?**

차이점은 톨의 작동과 다재 다능한 기능에 있습니다. 200시리즈는 입문단계의 듀얼 스피드 멀티 톨로 기초적인 DIY와 취미 공예 작업을 할 수 있습니다. 3000시리즈는 속도를 조절할 수 있는 다재 다능한 톨이며 4000은 로터리 톨 라인중 가장 높은 퍼포먼스를 가진 멀티 톨로 까다롭고 어려운 작업에도 사용할 수 있습니다.

- **드레멜 300시리즈, 3000, 4000이 모든 드레멜 액세서리 및 부착키트와 호환 가능한가요?**

네. 해당국가에서 사용할 수 있는 모든 드레멜 부착키트와 액세서리는 저 3개의 톨에 모두 작동합니다.

- **모터브러쉬가 어떤 것이고 어떤 작업을 해야 하나요?**

모터브러쉬는 차의 기름과 같은 역할을 합니다. 모터 브러쉬는 톨의 양쪽 brush door 아래 브러쉬 홀더에 달려 있습니다(더 자세한 정보를 위해서는 톨 사용매뉴얼을 참고해주시기 바랍니다). 브러쉬는 제품 사용 후 50시간 마다 점검해야 합니다. 만약에 브러쉬가 3mm보다 짧다면, 교체해야 합니다. 모터 브러쉬를 교체하고 난 다음에는, 재료에 대지 않고 최고 속도에서 5-10분 동안 작동시켜야 합니다. 이러한 작업을 통해 모터 브러쉬가 제대로 장착될 수 있습니다.

- **드레멜 3000은 드레멜 300시리즈와 뭐가 다른가요?**

3000가 후속 로터리 톨 모델입니다. 더 강력한 파워와, 개선된 핸들링, 혁신적인 EZ 트위스트 노즈 캡과 함께 출시되었습니다. 우리는 로터리 톨의 노즈 캡에 있는 렌치를 통일 시켰기 때문에, 더 이상 액세서리를 교체할 때 렌치가 별도로 필요하지 않습니다.

- **3000의 EZ 트위스트 노즈캡을 다른 톨에 사용할 수 있나요?**

네. 새로운 EZ 트위스트 노즈캡은 현재의 모든 로터리 톨에 맞게 디자인 되었습니다.